






版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2018/12/28
1	2P in结构卡扣高温后易断裂, 更改结构增加强度	2020/12/23



序号	品名	材质
①	2.50 K型立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
②	2.50 M型立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
③	2.50 M型立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡
④	2.50 M型立式WTB吸盖	LCP UL94V-0 本色



技术指标:




1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度: -25°C~85°C。
3. 适用线规: AWG#30~#22。
4. 额定电压: 250V DC/AC (rms)。
5. 额定电流: 3.0A。
6. 接触电阻: ≤20mΩ。
7. 耐压值: 1000V AC/minute。
8. 绝缘电阻: ≥1000MΩ。
9. 产品料号:

WT250KL-*** ** **

NO OF CKT (产品PIN数) 胶芯有10000:WD
Plating(电镀方式) 胶芯有10000

Packing(包装方式)
T: TUBE管装
R: TAPE & REEL 卷装
C: TAPE & REEL WITH COVER加吸盖卷装

CT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00



2P 结构样式
SCALE 1:0.7



ZGWD

浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE) 2.50 Pitch K型立式WTB
料号 (DWGNO) WT250KL-*** ** **
比例 (SCALE) 1:1

一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 XX ±.10
X ±.20 XXX ±.05
ANGLES ±1°

制图 (DR) ANLAN
校对 (CHKD) 李绍宗
审核 (APPD) 黄志明
张数 (SHEET) 1 Of 1
SIZE REV A4 A