






版次	0	变更摘要	新产品发行	日期	2018/12/28
序号	1	品名	2.50 K型卧式WTB胶芯	材质	LCP UL94V-0 本色
2	2.50 M型卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡			
3	2.50 M型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡			



CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	2.50	7.50	10.00
3	5.00	10.00	12.50
4	7.50	12.50	15.00
5	10.00	15.00	17.50
6	12.50	17.50	20.00
7	15.00	20.00	22.50
8	17.50	22.50	25.00
9	20.00	25.00	27.50
10	22.50	27.50	30.00
11	25.00	30.00	32.50
12	27.50	32.50	35.00
13	30.00	35.00	37.50
14	32.50	37.50	40.00
15	35.00	40.00	42.50
16	37.50	42.50	45.00

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 工作温度: -25°C~85°C。
3. 适用线规: AWG#30~#22。
4. 额定电压: 250V DC/AC(rms)。
5. 额定电流: 3.0A。
6. 接触电阻: ≤20mΩ。
7. 耐压值: 1000V AC/minute。
8. 绝缘电阻: ≥1000MΩ。
9. 产品料号:

WT250KW-*** ** ** ** *

NO OF CKT (产品PIN数)


Plating (电镀方式)

- 1: 端子全金(G/F OVERALL)
- 4: 端子全亮锡

Packing (包装方式)

T: TUBE管装

R: TAPE & REEL卷装



一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 XX ±1.0
X ±.20 XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD

浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE) 2.50 Pitch K型卧式WTB

料号 (DWGNO) WT250KW-*** ** ** ** *

比例 (SCALE) 1:1

制图 (DR) ANLAN

审核 (APP) 李绍宗

张数 (SHEET) 1 Of 1
SIZE REV A4 A