



版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2023/03/07			





P. C. B Layout

①	MX3.0双排卧式胶芯	LCP UL94V-0 黑色
②	MX3.0双排立式端子	铜合金/表面镀锡
③	MX3.0双排立式焊片	铜合金/表面镀锡
④	MX3.0双排立式不锈钢吸盖	不锈钢



- 技术指标:
1. 温度范围: -25° C~85° C.
  2. 额定电流: 5.0A AC DC.
  3. 额定电压: 250V AC DC.
  4. 耐电压: 1000V AC/minute.
  5. 接触电阻: ≤20mΩ .
  6. 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
  7. 产品料号:

WB5557L-\*\*\* \*\* \*-\*\*

- NO OF CKT (产品PIN数) 00 胶芯有LOGO; WD  
0W 胶芯无LOGO
- Plating (电镀方式) R: TAPE & REEL 卷装  
C: TAPE & REEL WITH COVER 加吸盖卷装
- Packing (包装方式)
- 0: 端子全雾锡
  - 1: 端子全金 (G/F OVERALL)
  - 4: 端子全亮锡




CKT	DIM A	DIM B
2*1	/	6.65
2*2	3.00	9.65
2*3	6.00	12.65
2*4	9.00	15.65
2*5	12.00	18.65
2*6	15.00	21.65
2*7	18.00	24.65
2*8	21.00	27.65
2*9	24.00	30.65
2*10	27.00	33.65
2*11	30.00	36.65
2*12	33.00	39.65




一般公差 (TOLERANCE)  
X ±.50 .XX ±.10  
X ±.20 .XXX ±.05  
ANGLES ±1°

**ZGWD** 浙江温达电子有限公司  
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD


品名 (TITLE)	MX3.0双排立式WTB业务图	制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	WB5557L-*** ** *-**	校对 (CHKD)	李绍宗
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 2
		SIZE	A4
		REV	A




2\*1




2\*2




2\*3




2\*4




2\*5




2\*6




2\*7




2\*8




2\*9



2\*10



2\*11



2\*12



一般公差 (TOLERANCE)  
 X ±.50 .XX ±.10  
 Y ±.20 .XXX ±.05  
 ANGLES ±1°

**ZGWD** 浙江温达电子有限公司  
 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE) MX3.0双排立式WTB业务图

料号 (DWG.NO) WB5557L-\*\*\*\*-\*\*

比例 (SCALE) 1:1

制图 (DR) Anlan  
 校对 (CHKD) 李绍宗  
 审核 (APPD) 黄志明

张数 (SHEET) 2 OF 2  
 单位 (UNITS) mm  
 尺寸 (SIZE) A4  
 版本 (REV) A