







REV	ECN NO.	APPD
A	HG-17-0017	PRJ0J0M

规格 Specifications

额定负荷 Rating	DC 12V/50mA
接触电阻 Contact Resistance	100mΩ max.
绝缘电阻 Insulation resistance	DC100V 60S 100MΩ min.
抗电强度 Dielectric strength	AC250V(50~60HZ) 60S min.
操作力 Operation force	160±40gf
寿命试验 Operating Life	100,000 cycles
行程 Travels	0.25±0.1mm
包装数量 Package	1000PCS/袋



CIRCUIT DIAGRAM



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

安装尺寸图

PRODUCT NO. : 1TS005D*****AB - CT

轻触开关

6X6系列

外形:

按钮颜色:

底座颜色:

盖板颜色:

操作力度:

160=160gf

260=260gf

初始颜色, 则不启用

材料:

0=初始材料

1=新槽材料

依次增加

产品高度(H):

430=4.30mm

500=5.00mm

600=6.00mm

700=7.00mm

800=8.00mm

900=9.00mm

手感:

0=常规

1=大于手感

2=小于手感

3=特殊手感

非编带

0=常开

1=常闭

2=双稳态

3=特殊手感

UNIT	MM	INCH	UNIT	MM	INCH
X. ± 0.3	X. ± 0.3	X. ± 0.3	NAME(NTENDED USE)	6X6 T/H SERIES	HON YUAN
X. ± 0.2	X. ± 0.2	X. ± 0.2	PART NO.(NTENDED USE)	1TS005D-1600-5000AB	HON YUAN PRECISION IND. CO.,LTD.
.XX ± 0.1	.XX ± 0.1	.XX ± 0.1	FINISH	W.P.Lu 2017.1.12	SHENZHEN, CHINA,
.XXX ± 0.05	.XXX ± 0.05	.XXX ± 0.05	DR:	Y.Y.Chen 2017.1.12	