



深圳市聚兴泰电子科技有限公司  
Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer: \_\_\_\_\_

贵司料号CUSTOMER P/N: \_\_\_\_\_

敝司料号INTERIOR P/N: \_\_\_\_\_  
FC-0511P-100F3

FFC排线0.5mm 11P 总长100mm 反向 金手指4mm 加强板8mm





贵公司承认印 Approval signatures

| 料 号/Part No. | 签 章/Signatures |
|--------------|----------------|
|              |                |

Send us a copy of reference, thank you! 日期 Date:

|             |     |
|-------------|-----|
| 拟制/Drawn    | 王江  |
| 审核/Check    | 陈为明 |
| 批准/Approved | 宋江  |





#### 注意事项

- 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

#### 构造

| NO. | 项目       | 规格      |       | 备注      |
|-----|----------|---------|-------|---------|
| 1   | 绝缘薄膜     | 印字20624 | 43um  | 60V 80C |
|     |          | 空白膜     | 43um  |         |
| 2   | 补强板      | 蓝色      | 225um | PET     |
| 3   | 导体<br>镀锡 | 厚度      | 0.035 | ±0.005  |
|     |          | 宽度      | 0.3   | ±0.03   |
| 4   | 导体镀层     | 电镀      | 锡Sn   | ≥40u"   |
|     |          | 电镀      |       |         |

#### 尺寸

|        |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|
| 导体芯数量  | N     | 11   |       |
| 间距     | P     | 0.5  | ±0.05 |
| 总间距    | Pt    | 5    | ±0.08 |
| 总宽度    | W     | 6    | ±0.08 |
| 边缘宽度   | M     | 0.5  | ±0.08 |
| 总长度    | L     | 100  | ±1.5  |
| 插接厚度   | T1    | 0.3  | ±0.05 |
| 线身厚度   | T2    | 0.12 | ±0.03 |
| 线口倾斜度  | A     |      | ≤0.3  |
| 冲孔倾斜度  | B     |      | ≤0.5  |
| 线口裸铜长度 | S1/S2 | 4/4  | ±0.05 |
| 补强板长度  | B1/B2 | 8/8  | ±1    |

#### 辅助清单

| NO. | 项目 | 规格 | 数量 |
|-----|----|----|----|
| 1   |    |    |    |
| 2   |    |    |    |
| 3   |    |    |    |

1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。

2.储存环境：温度0℃~38℃；湿度20%~70%RH。

|       |                |            |  |
|-------|----------------|------------|--|
| 规格型号： | FC-0511P-100F3 |            |  |
| 客户料号： | 客户型号：          |            |  |
| 版本    | 变更内容           | 日期         |  |
| A/O   | 新制作            | 2022/09/14 |  |
|       |                |            |  |
|       |                |            |  |



深圳市聚兴泰电子科技有限公司

|     |        |     |               |     |     |
|-----|--------|-----|---------------|-----|-----|
| 名称： | FFC软排线 | 图号： | JXT2022091401 | 绘图： | 苏江  |
| 比例： | FIT    | 单位： | 毫米(mm)        | 审核： | 陈为明 |
| 视觉： |        | 页码： | 第一页(共1页)      | 核准： | 宋江  |