



深圳市聚兴泰电子科技有限公司

Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

## 承 认 书

### SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer:

\_\_\_\_\_

贵司料号CUSTOMER P/N:

\_\_\_\_\_

FPC排线0.5mm 14P 总长100mm 同向 金手指4mm 加强板8mm

敝司料号INTERIOR P/N:

FC-0514P-100T3

\_\_\_\_\_

#### 贵公司承认印 Approval signatures


| 料 号/Part No. | 签 章/Signatures |
|--------------|----------------|
|              |                |

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

|             |     |
|-------------|-----|
| 拟制/Drawn    | 苏江  |
| 审核/Check    | 陈为明 |
| 批准/Approved | 宋江  |





#### 注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

|       |                |            |  |
|-------|----------------|------------|--|
| 规格型号: | FC-0514P-100T3 |            |  |
| 客户料号: | 客户型号:          |            |  |
| 版本    | 变更内容           | 日期         |  |
| A/O   | 新制作            | 2022/09/14 |  |
|       |                |            |  |
|       |                |            |  |



名称: FFC软排线  
比例: FIT  
视觉:

深圳市聚兴泰电子科技有限公司

图号: JXT2022091401 绘图: 苏江  
单位: 毫米(mm) 审核: 陈为明  
页码: 第一页(共1页) 核准: 宋江

| 构造  |      |         |       |         |
|-----|------|---------|-------|---------|
| NO. | 项目   | 规格      |       | 备注      |
| 1   | 绝缘薄膜 | 印字20624 | 43um  | 60V 80C |
|     |      | 空白膜     | 43um  |         |
| 2   | 补强板  | 蓝色      | 225um | PET     |
| 3   | 导体镀锡 | 厚度      | 0.035 | ±0.005  |
|     |      | 宽度      | 0.3   | ±0.03   |
| 4   | 导体镀层 | 电镀      | 锡Sn   | ≥40u"   |
|     |      | 电镀      |       |         |

| 尺寸     |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|
| 导体芯数量  | N     | 14   |       |
| 间距     | P     | 0.5  | ±0.05 |
| 总间距    | Pt    | 6.5  | ±0.08 |
| 总宽度    | W     | 7.5  | ±0.08 |
| 边缘宽度   | M     | 0.5  | ±0.08 |
| 总长度    | L     | 100  | ±1.5  |
| 插接厚度   | T1    | 0.3  | ±0.05 |
| 线身厚度   | T2    | 0.12 | ±0.03 |
| 线口倾斜度  | A     | —    | ≤0.3  |
| 冲孔倾斜度  | B     | —    | ≤0.5  |
| 线口裸铜长度 | S1/S2 | 4/4  | ±0.05 |
| 补强板长度  | B1/B2 | 8/8  | ±1.5  |

| 辅助清单 |    |    |    |
|------|----|----|----|
| NO.  | 项目 | 规格 | 数量 |
| 1    |    |    |    |
| 2    |    |    |    |
| 3    |    |    |    |

1.保质期: 镀金为12个月; 镀锡为6个月。

2.储存环境: 温度0℃~38℃; 湿度20%~70%RH。