



深圳市聚兴泰电子科技有限公司
Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer: _____

贵司料号CUSTOMER P/N: _____

敝司料号INTERIOR P/N: _____
FC-0525P-100F3

FFC排线0.5mm 25P 总长100mm 反向 金手指4mm 加强板8mm





贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you! 日期 Date:

拟制/Drawn	
审核/Check	
批准/Approved	





注意事项

- 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

构造

NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um	60V 80C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
3	导体 镀锡	厚度	0.035	±0.005
		宽度	0.3	±0.03
4	导体镀层	电镀	锡Sn	≥40u"
		电镀		

尺寸

导体芯数量	N	25	
间距	P	0.5	±0.05
总间距	Pt	12	±0.08
总宽度	W	13	±0.08
边缘宽度	M	0.5	±0.08
总长度	L	100	±1.5
插接厚度	T1	0.3	±0.05
线身厚度	T2	0.12	±0.03
线口倾斜度	A		≤0.3
冲孔倾斜度	B		≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	±0.05
补强板长度	B1/B2	8/8	±1

辅助清单

NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。

2.储存环境：温度0℃~38℃；湿度20%~70%RH。

规格型号：	FC-0525P-100F3		
客户料号：	客户型号：		
版本	变更内容	日期	
A/O	新制作	2022/09/14	



JXTCONN
聚兴泰连接器

名称：FFC软排线
比例：FIT
视觉：⌀

深圳市聚兴泰电子科技有限公司

图号：JXT2022091401 绘图：苏江
单位：毫米(mm) 审核：陈为明
页码：第一页(共1页) 核准：宋江