



深圳市聚兴泰电子科技有限公司

Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer:

贵司料号CUSTOMER P/N:

FFC排线1.0mm 9P 总长100mm 同向 金手指4mm 加强板8mm

敝司料号INTERIOR P/N:

FC-109P-100T3

贵公司承认印 Approval signatures


料 号/Part No.	签 章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

拟制/Drawn	苏江
审核/Check	陈为明
批准/Approved	宋江





注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

规格型号:	FC-109P-100T3		
客户料号:	客户型号:		
版本	变更内容	日期	
A/O	新制作	2022/09/14	



JXTCONN
聚兴泰连接器

名称: FFC软排线
比例: FIT
视觉:

深圳市聚兴泰电子科技有限公司

图号: JXT2022091401 绘图: 苏江
单位: 毫米(mm) 审核: 陈为明
页码: 第一页(共1页) 核准: 宋江

构造				
NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20624	43um	60V 80C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
3	导体镀锡	厚度	0.035	±0.005
		宽度	0.3	±0.03
4	导体镀层	电镀	锡Sn	≥40u"
		电镀		

尺寸			
导体芯数量	N	9	
间距	P	1.0	±0.05
总间距	Pt	8	±0.08
总宽度	W	10	±0.08
边缘宽度	M	1.0	±0.08
总长度	L	100	±1.5
插接厚度	T1	0.3	±0.05
线身厚度	T2	0.12	±0.03
线口倾斜度	A	—	≤0.3
冲孔倾斜度	B	—	≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	±0.05
补强板长度	B1/B2	8/8	±1.5

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1.保质期: 镀金为12个月; 镀锡为6个月。

2.储存环境: 温度0℃~38℃; 湿度20%~70%RH。