



3(红)
4(黑)
5(黄)

1-2



剥线浸锡

技术要求:

- 1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;
- 1.2 线材印字清晰,无破损划伤;
- 1.3 端子与线材拉力值: $\geq 2.5\text{kg}$;
- 1.4 线材两端100%导通,无短/断路
- 1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行
- 1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注
1	胶壳	XHB2.54 3P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm
2	端子	XHB2.54	3	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连
3	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
4	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;
5	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差 $\pm 2\text{mm}$;

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
0~100 $\pm 2\text{mm}$	X.* $\pm 5^\circ$	PART NO. C254E11-3P200C1-111	TITLE: Terminal wiring		
100~200 $\pm 3\text{mm}$	X.X* $\pm 3^\circ$				
200~300 $\pm 5\text{mm}$	X.XX* $\pm 1^\circ$				
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
MATERILA	— — —	CHED: Olvia			
FINISH	— — —	APPD: Ava		SCALE N:A	SHEET 1/1