

4



3

2

1


D

D



- 1. CIRCUIT: ON/OFF
- 2. RATING: 6A GP 125/250VAC 40T125/55 (UL:CUL)  
6(1)A 250V ~ T125/55 (ENEC17;NEMKO)
- 3. CONTACT RESISTANT: <math>< 50m \Omega</math> (INITIAL)
- 4. INSULATION RESISTANCE: >100M  $\Omega$   
(500VDC BETWEEN OPEN CONTACTS)
- 5. DIELECTRIC STRENGTH: 1500V 1MIN




印字类型



	X Cutout Dimension	Panel Thickness
A	13.5 - 13.6	0.75~1.25
B	13.6 - 13.7	1.25~2.00

C

C



B

B

品名	颜色		印字类型
	上盖	基座	
SS01-EEIWD-RA20-R	灰色	灰色	
SS01-BBOWD-RA20-R	黑色	黑色	
SS01-WWOWD-RA20-R	白色	白色	
SS01-WWIBD-RA20-R	白色	白色	
SS01-BBIWD-RA20-R	黑色	黑色	
SS01-BBDWD-RA20-R	黑色	黑色	
SS01-RBIWD-RA20-R	红色	黑色	

A

A

NO	DESCRIPTION	NO	DESCRIPTION	ANGLES	DIMENSIONAL TOLERANCES	APPROVED	CHECKED	DESIGN	DRAWN	ALL SIZE ARE IN	MM			
5	→	10	→		RANGE				LMC	SCALE	NO		DRAWING NO.	
4	→	9	→		TOLERANCE				2022.06.13	MAT'L	***			REV.
3	→	8	→	X	±0.30					MATERIAL NO.				
2	→	7	→	X.X	±0.20					SS01-***D-RA20-R	*****			
1	→	6	→	X.XX	±0.10						A0			
				±1'		LEGION ELECTRONIC & HARDWARE CO., LTD.								

4

3

2

1