



版次	变更摘要	日期	序号	品名	材质
0	新产品发行	2023/03/07	①	MX3.0双排卧式胶芯	LCP UL94V-0 黑色
			②	MX3.0双排卧式端子	铜合金/表面镀锡
			③	MX3.0双排卧式焊片	铜合金/表面镀锡



技术指标:

1. 温度范围: -25° C~85° C.
2. 额定电流: 5.0A AC DC.
3. 额定电压: 250V AC DC.
4. 耐电压: 1000V AC/minute.
5. 接触电阻: ≤20mΩ .
6. 绝缘电阻: ≥1000MΩ.
7. 产品料号:

WB5557W-*** ** *-**

NO OF CKT (产品PIN数) ————

Plating (电镀方式) ————



Packing (包装方式) ————

0: 端子全雾锡
1: 端子全金 (G/F OVERALL)
4: 端子全亮锡


00 胶芯有LOGO: WD
0W 胶芯无LOGO

R: TAPE & REEL 卷装

P. C. B Layout



CKT	DIM A	DIM B
2*1	/	6.65
2*2	3.00	9.65
2*3	6.00	12.65
2*4	9.00	15.65
2*5	12.00	18.65
2*6	15.00	21.65
2*7	18.00	24.65
2*8	21.00	27.65
2*9	24.00	30.65
2*10	27.00	33.65
2*11	30.00	36.65
2*12	33.00	39.65



一般公差 (TOLERANCE)


X ±.50 .XX ±.10

.X ±.20 .XXX ±.05


ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD


品名 (TITLE)	MX3.0 双排卧式WTB业务图	制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	WB5557W-*** ** *-**	校对 (CHKD)	李绍宗
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APPD)	黄志明
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEET)	1 OF 2
		SIZE	A4
		REV	A




2*1 2*2 2*3 2*4 2*5 2*6



2*7 2*8 2*9



2*10 2*11



2*12



一般公差 (TOLERANCE)
 X ±.50 .XX ±.10
 Y ±.20 .XXX ±.05
 ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)	MX3.0 双排卧式WTB业务图			制图 (DR)	Anlan
料号 (DWG.NO)	WB5557W-****-**			校对 (CHKD)	李绍宗
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm	审核 (APPD)	黄志明
				张数 (SHEET)	2 OF 2
				SIZE	A4
				REV	A