








RoHS



- 备注:
- 1.材质:
 - 1.1.胶芯: LCP+30%G.F Black/White/Colours
 - 1.2.端子: (2880-H, T=0.15mm; 镍底, 镀金1U")
 - 1.3.外壳: SUS201-1/2H, T=0.30mm; 整体镀镍
 - 1.4.中夹片: SUS301-1/2H, T=0.15mm
- 2.主要特性:
- 2.1.额定电流: 3A
 - 2.2.接触电阻: 40mΩ MAX
 - 2.3.绝缘电阻: 100MΩ MIN 250V DC
 - 2.4.耐压测试: 100V AC
 - 2.5.沾锡性: 温度250±5℃, 时间5±0.5s
 - 2.6.整体插入力: 0.8kgf MAX
耐久前整体拔出力: 0.8kgf MIN
 - 2.7.使用寿命: 10000次
 - 2.8.工作温度: -30℃~+80℃

A1	GN2	GN2	GN2
A4	VRUS	B9	VRUS
A5	CC1	B8	SR12
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SR1	B5	CC2
A9	VRUS	B4	VRUS
A12	GN2	B1	GN2
	PIN	SIGNAL NAME	PIN
		SIGNAL NAME	

产品图		公差—列表	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
X.	±0.35	X.	±5.°
X.	±0.25	X.	±2.°
XX	±0.20	XX	±1.°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

单位	MM	制图	L-S-S
比例	1:1	审核	G-Z-F
日期	2021-08-10	核准	黄国荣
DATE		APPD	

产品料号	918-418K2024S40027
产品名称	USB TYPE C 16P 沉板2.1mm 3A
角法	
版本	A0

深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE