



产品承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XR1365-101M

我司品名:

OUR PART NAME

贴片一体成型电感

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

1365 100uH $\pm 20\%$ 7.5A

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市样如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL


客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-06-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1365 100uH ±20% 7.5A
我司物料编号 OUR PART NO	XR1365-101M	我司品名 OUR PART NAME	贴片一体成型电感

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



A	B	C	D	E	a typ	b typ	c typ	印字
13.45±0.35	12.6±0.3	6.3±0.2	2.0±0.5	4.0±0.5	8.0	14.5	4.5	101




Type	A	N	W	C	W	P	P0	A0	B0	H	T
XR1365	330 +2/-0	100 +2/-0	24.4 +2/-0	13.2 ±0.2	24±0.3	16±0.1	4±0.1	13.2±0.1	14.4±0.1	6.3±0.1	0.5±0.05
每卷数量: REEL				500PCS							



产品承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-06-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1365 100uH ±20% 7.5A
我司物料编号 OUR PART NO	XR1365-101M	我司品名 OUR PART NAME	贴片一体成型电感

电性能参数						
Part Number 型号	Inductance (uH) 电感量	精度 (±)	测试频率 Test frequency(MHz)	直流电阻 DCR(mΩ)Max	饱和电流 Isat(A)	额定电流 Irms(A)
XR1365-101M	100.0	20%	100 KHz, 1V	165.00	7.5	5.5



存储条件 Storage conditions			
(1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40℃, 相对湿度：30 ~ 70%。			
(2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。			
(3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。			
(4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。			
(5) 产品属于易碎品，谨防高处跌落。			

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	李振雄	