



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRCB3216U310-5R0TF

我司品名:

OUR PART NAME

贴片叠层铁氧体磁珠

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

### 制造确认 MANUFACTURER APPROVE

| 拟制 DRAWN | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|----------|------------|-------------|
| 黄禾香      | 饶平         | 李振雄         |

### 客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

1206 31Ω 5A 磁珠

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL




|                        |                    |                       |                |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                    | 日期<br>DATE            | 2024-6-21      |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                    | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 1206 31Ω 5A 磁珠 |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XRCB3216U310-5R0TF | 我司品名<br>OUR PART      | 贴片叠层铁氧体磁珠      |

规格尺寸: Dimension

单位 Unit: mm



| Part NO. | A                           | B                           | C                           | D                          |  |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|
| 1206     | 3.2± 0.20<br>(0.126± 0.008) | 1.6± 0.20<br>(0.063± 0.008) | 0.9± 0.20<br>(0.035± 0.008) | 0.5± 0.3<br>(0.020± 0.012) |  |



| Part NO.   | A0       | B0       | W       | F       | E        | P1      | P2      | P0      | D0       | T        |
|------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 3216       | 1.90±0.2 | 3.50±0.2 | 8.0±0.2 | 3.5±0.1 | 1.75±0.2 | 4.0±0.2 | 2.0±0.1 | 4.0±0.2 | 1.55±0.1 | 0.95±0.1 |
| 每卷数量: REEL |          |          | 4000PCS |         |          |         |         |         |          |          |




产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                        |                    |                       |                |
|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                    | 日期<br>DATE            | 2024-6-21      |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                    | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 1206 31Ω 5A 磁珠 |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XRCB3216U310-5R0TF | 我司品名<br>OUR PART NAME | 贴片叠层铁氧体磁珠      |

电性能参数

| Part Number<br>型号. | 误差范围<br>Tolerance | 标称阻抗<br>Impedance (Ω) | 测试频率<br>Test frequency (MHz) | 直流电阻<br>DCR (Ω)Max | 额定电流<br>Ir (mA)Max |
|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| XRCB3216U310-5R0TF | ±25%              | 31                    | 100                          | 0.02               | 5000               |



存储条件 Storage conditions

- 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40℃，相对湿度：30 ~ 70%。
- 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- 产品应密封包装。

|         |            |             |  |
|---------|------------|-------------|--|
| 制表 MADE | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED |  |
| 黄禾香     | 饶平         | 李振雄         |  |