



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XR1365-150M

我司品名:

OUR PART NAME

贴片一体成型电感

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

### 制造确认 MANUFACTURER APPROVE

| 拟制 DRAWN | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|----------|------------|-------------|
| 黄禾香      | 饶平         | 李振雄         |

### 客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

1365 15uH  $\pm 20\%$  15A

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358

邮箱: dgxiangru@126.com


# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL


|                        |             |                       |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |             | 日期<br>DATE            | 2024-06-21         |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |             | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 1365 15uH ±20% 15A |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XR1365-150M | 我司品名<br>OUR PART NAME | 贴片一体成型电感           |

外观尺寸 Appearance of size

单位 Unit: mm



| A          | B        | C       | D       | E       | a typ | b typ | c typ | 印字  |
|------------|----------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-----|
| 13.45±0.35 | 12.6±0.3 | 6.3±0.2 | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 8.0   | 14.5  | 4.5   | 150 |



| Type       | A         | N         | W          | C         | W      | P      | P0    | A0       | B0       | H       | T        |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--------|--------|-------|----------|----------|---------|----------|
| XR1365     | 330 +2/-0 | 100 +2/-0 | 24.4 +2/-0 | 13.2 ±0.2 | 24±0.3 | 16±0.1 | 4±0.1 | 13.2±0.1 | 14.4±0.1 | 6.3±0.1 | 0.5±0.05 |
| 每卷数量: REEL |           |           |            | 500PCS    |        |        |       |          |          |         |          |




产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                        |             |                       |                    |
|------------------------|-------------|-----------------------|--------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |             | 日期<br>DATE            | 2024-06-21         |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |             | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 1365 15uH ±20% 15A |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XR1365-150M | 我司品名<br>OUR PART NAME | 贴片一体成型电感           |

电性能参数

| Part Number<br>型号 | Inductance (uH)<br>电感量 | 精度<br>(±) | 测试频率<br>Test frequency(MHz) | 直流电阻<br>DCR(mΩ)Max | 饱和电流<br>Isat(A) | 额定电流<br>Irms(A) |
|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| XR1365-150M       | 15.0                   | 20%       | 100 KHz,<br>1V              | 28.00              | 15.0            | 11.0            |

回流焊曲线 Reflow soldering profile:



存储条件 Storage conditions

- 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40°C, 相对湿度：30 ~ 70%。
- 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- 产品属于易碎品，谨防高处跌落。

|         |            |             |  |
|---------|------------|-------------|--|
| 制表 MADE | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED |  |
| 黄禾香     | 饶平         | 李振雄         |  |