



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRCB1608U202-R15TF

我司品名:

OUR PART NAME

贴片叠层铁氧体磁珠

送样日期:

DATE SAMPLES

数量:

QUANTITY

### 制造确认 MANUFACTURER APPROVE

| 拟制 DRAWN | 审核 CHECKED | 确认 APPROVED |
|----------|------------|-------------|
| 黄禾香      | 饶平         | 李振雄         |

### 客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION:

0603 2000Ω 150mA 磁珠

检查结果: ☐ 合格 ☐ 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT

SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司, 本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市样如电子有限公司

地址: 广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋

电话: 0769-86346548 传真: 0769-86346358


邮箱: dgxiangru@126.com

产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL




|                        |                    |                       |                     |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                    | 日期<br>DATE            | 2024-6-21           |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                    | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 0603 2000Ω 150mA 磁珠 |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XRCB1608U202-R15TF | 我司品名<br>OUR PART      | 贴片叠层铁氧体磁珠           |

规格尺寸: Dimension

单位 Unit: mm



| Part NO. | A                                       | B                                       | C                                       | D                                     |  |
|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 0603     | $1.6 \pm 0.20$<br>( $0.063 \pm 0.008$ ) | $0.8 \pm 0.20$<br>( $0.031 \pm 0.008$ ) | $0.8 \pm 0.20$<br>( $0.031 \pm 0.008$ ) | $0.3 \pm 0.2$<br>( $0.01 \pm 0.008$ ) |  |



| Part NO.   | A0             | B0             | W             | F             | E              | P1            | P2            | P0            | D0             | T              |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1608       | $1.10 \pm 0.2$ | $1.90 \pm 0.2$ | $8.0 \pm 0.2$ | $3.5 \pm 0.1$ | $1.75 \pm 0.2$ | $4.0 \pm 0.2$ | $2.0 \pm 0.1$ | $4.0 \pm 0.2$ | $1.55 \pm 0.1$ | $0.95 \pm 0.1$ |
| 每卷数量: REEL |                |                | 4000PCS       |               |                |               |               |               |                |                |




产品承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                        |                    |                       |                     |
|------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 客户名称<br>CUSTOMER       |                    | 日期<br>DATE            | 2024-6-21           |
| 客户物料编号<br>CUSTOMER P/N |                    | 客户规格型号<br>DESCRIPTION | 0603 2000Ω 150mA 磁珠 |
| 我司物料编号<br>OUR PART NO  | XRCB1608U202-R15TF | 我司品名<br>OUR PART NAME | 贴片叠层铁氧体磁珠           |

电性能参数

| Part Number<br>型号. | 误差范围<br>Tolerance | 标称阻抗<br>Impedance (Ω) | 测试频率<br>Test frequency (MHz) | 直流电阻<br>DCR (Ω)Max | 额定电流<br>Ir (mA)Max |
|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| XRCB1608U202-R15TF | ±25%              | 2000                  | 100                          | 1.10               | 150                |

产品特性曲线图：Product Characteristic Curve



存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40℃，相对湿度：30 ~ 70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

|         |            |             |  |
|---------|------------|-------------|--|
| 制表 MADE | 审核 CHECKED | 批准 APPROVED |  |
| 黄禾香     | 饶平         | 李振雄         |  |