



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRCB1608U201-R30TF

我司品名:

OUR PART NAME

贴片叠层铁氧体磁珠

送样日期:

DATE SAMPLES

数 量:

QUANTITY

### 制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄

### 客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: 0603 200Ω 300mA 磁珠

检查結果:  合格  不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT    ACCEPT    REJECT    SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址：广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋


电话：0769-86346548 传真：0769-86346358

邮箱：dgxiangru@126.com



# 产品承认书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	0603 200Ω 300mA 磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	XRCB1608U201-R30TF	我司品名 OUR PART	贴片叠层铁氧体磁珠

**规格尺寸: Dimension**
**单位 Unit: mm**


Part NO.	A	B	C	D	
0603	1.6± 0.20 (0.063± 0.008)	0.8± 0.20 (0.031± 0.008)	0.8± 0.20 (0.031± 0.008)	0.3± 0.2 (0.01± 0.008)	



Part NO.	A0	B0	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
1608	1.10±0.2	1.90±0.2	8.0±0.2	3.5±0.1	1.75±0.2	4.0±0.2	2.0±0.1	4.0±0.2	1.55±0.1	0.95±0.1
	每卷数量: REEL			4000PCS						



# 产品承认书


## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	0603 200Ω 300mA 磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	XRCB1608U201-R30TF	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体磁珠

### 电性能参数

Part Number 型号.	误差范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance (Ω)	测试频率 Test frequency (MHz)	直流电阻 DCR (Ω)Max	额定电流 Ir (mA)Max
XRCB1608U201-R30TF	±25%	200	100	0.35	300

### 产品特性曲线图: Product Characteristic Curve



### 存储条件 Storage conditions

- 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40°C，相对湿度：30 ~ 70%。
- 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- 产品应密封包装。

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	李振雄	