



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:

CUSTOMER

我司料号:

OUR PART NO.

XRCB3216U331-2R5TF

我司品名:

OUR PART NAME

贴片叠层铁氧体磁珠

送样日期:

DATE SAMPLES

数 量:

QUANTITY

制造确认 MANUFACTURER APPROVE

拟制 DRAWN	审核 CHECKED	确认 APPROVED
黄禾香	饶平	李振雄

客户确认 CUSTOMER APPROVE

客户名称 CUSTOMER NAME:

客户料号 CUSTOMER P/N:

规格型号 DESCRIPTION: 1206 330Ω 2.5A 磁珠

检查結果: 合格 不合格

签名及盖章:

INSPECT RESULT ACCEPT REJECT SIGNATURE AND STAMP

说明 REMARK:

如对本承认书内容有异议请提出或标记发送至我司，本承认书在未收到异议回复时于本承认书提供一周后生效。

东莞市祥如电子有限公司

地址：广东省东莞市塘厦镇莲湖第一工业区南二横路36号B栋


电话：0769-86346548 传真：0769-86346358

邮箱：dgxiangru@126.com



产品承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1206 330Ω 2.5A 磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	XRCB3216U331-2R5TF	我司品名 OUR PART	贴片叠层铁氧体磁珠

规格尺寸： Dimension
单位 Unit: mm


Part NO.	A	B	C	D	
1206	3.2 ± 0.20 (0.126 ± 0.008)	1.6 ± 0.20 (0.063 ± 0.008)	0.9 ± 0.20 (0.035 ± 0.008)	0.5 ± 0.3 (0.020 ± 0.012)	



Part NO.	A0	B0	W	F	E	P1	P2	P0	D0	T
3216	1.90 ± 0.2	3.50 ± 0.2	8.0 ± 0.2	3.5 ± 0.1	1.75 ± 0.2	4.0 ± 0.2	2.0 ± 0.1	4.0 ± 0.2	1.55 ± 0.1	0.95 ± 0.1
	每卷数量: REEL			4000PCS						



产品承认书


SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 CUSTOMER		日期 DATE	2024-6-21
客户物料编号 CUSTOMER P/N		客户规格型号 DESCRIPTION	1206 330Ω 2.5A 磁珠
我司物料编号 OUR PART NO	XRCB3216U331-2R5TF	我司品名 OUR PART NAME	贴片叠层铁氧体磁珠

电性能参数

Part Number 型号.	误差范围 Tolerance	标称阻抗 Impedance (Ω)	测试频率 Test frequency (M Hz)	直流电阻 DCR (Ω)Max	额定电流 Ir (mA)Max
XRCB3216U331-2R5TF	±25%	330	100	0.085	2500

产品特性曲线图：Product Characteristic Curve



存储条件 Storage conditions

- (1) 存放货物的库房应满足以下条件：温度：-10 ~ +40°C，相对湿度：30 ~ 70%。
- (2) 禁止将产品保管在腐蚀性物质中，否则将引起端头氧化，导致降低焊接性。
- (3) 为了避免受潮气、灰尘等物质的影响，产品应保管于货架上。
- (4) 产品保管在库房中，应避免热冲击、振动以及直接光照等等。
- (5) 产品应密封包装。

制表 MADE	审核 CHECKED	批准 APPROVED	
黄禾香	饶平	李振雄	