



DIMENSION (尺寸)		
No of conductors (导体数目)	N	YY
Pitch (间距)	▲ P	0.5
Span (总间距)	▲ SP	0.5*(14-1)
Width (宽度)	▲ W	0.5*(14+1)
Margin (边距)	▲ M	0.5
Total length (总长)	▲ TL	50
Insulator length (绝缘胶长)	IL	92
Insert thickness (插接端厚度)	T	0.30
Surface Thickness (线身厚度)	ST	0.12
Strip Length (裸铜长度)	▲ S1	3.00
Supporting Tapelength (补强板长度)	B1	3.00
Strip Slant (线口倾斜)	A1	5.00
Punch Slant (冲孔倾斜)	A2	≤0.3

Material List (辅料清单)			
NO	ITEM(项目)	SPEC(规格)	QTY(数量)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

STRUCTURE (构造)			
NO	ITEM(项目)	SPECIFICATION (规格)	REMARK (备注)
1	INSULATION (胶膜)	AWM 20624 80C 60V VW-1	
2	SUPPORTING TAPE (补强板)	Blue 蓝色 (225um)	
3	CONDUCTOR 导体	Thickness (厚度) 0.035	±0.005
		Width (宽度) 0.3	±0.03
4	CONDUCTOR 导体镀层	PLATED (电镀) Sn (40 μ" 锡)	MIN

SHENZHEN MINTRON TECHNOLOGY CO.,LTD.

品名 (ITEM)	0.5 FCC同向排线 -14P TL=50mm	制图 (DR)	Kenny
料号 (DRAWING NO)	MTA-DT14-0050N-3/3/5/5	校对 (CHKD)	Thomas
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APP)	Davin
单位 (UNITS)	mm	张数 (SHEETS)	1
		OP	1
		SIZE	A4
		REV	A

Δ	新版	新图制定	Yenn	2024.09.13
		变更内容	申请人	发行日期

一般公差 (TOLERANCE)  
X ±0.10 XX ±0.15  
X ±0.20 XXX ±0.25  
ANGLES 45°