



DIMENSION (尺寸)				
NO of conductors (导体数目)				
Pitch (间距)	▲ P	0.5	±0.05	
Span (总间距)	▲ SP	0.5*(20-1)	±0.07	
Width (宽度)	▲ W	0.5*(20+1)	±0.08	
Margin (边距)	▲ M	0.5	±0.07	
	/	/	/	
Total length (总长)	▲ TL	50	±2.0	
Insulator length (绝缘胶长)	IL	92	/	
Insert Thickness (插接端厚度)	T	0.30	±0.05	
Suface Thickness (线身厚度)	ST	0.12	±0.05	
Strip Length (裸铜长度)	▲ S1	4.00	±0.5	
	▲ S2	4.00	±0.5	
Supporting Tape length (补强板长度)	B1	8.00	±1.5	
	B2	8.00	±1.5	
Strip Slant (线口倾斜)	A1	≤0.3		
Punch Slant (冲孔模斜)	A2	≤0.3		

Material List (辅料清单)			
NO	ITEM (项目)	SPEC (规格)	QTY (数量)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

STRUCTURE (构造)				
NO	ITEM (项目)	SPECIFICATION (规格)	REMARK (备注)	
1	INSULATION (胶膜)	AWM 20624 80C 60V VW-1		
		White 白色 (43um)	/	
2	SUPPORTING TAPE (补强板)	Blue 蓝色 (225um)	/	
3	CONDUCTOR 导体	Thickness (厚度)	0.035	±0.005
		Width (宽度)	0.3	±0.03
4	CONDUCTOR 导体镀层	PLATED (电镀)	Sn (40 μ " 锡)	MIN
		PLATED (电镀)	/	/

SHEENZHEN MINTRON TECHNOLOGY CO.,LTD.

品名 (TITLE)		制图 (DR)	
0.5 FFC同向排线-20P TL=50mm		校对 (CHKD)	Kenny
料号 (DWG.NO)		审核 (APPD)	Thomas
MTA-DT20-0050N-4/4/8/8		张数 (SHEET)	Dawin
比例 (SCALE)	1:1	单位 (UNITS)	mm

Δ	新图制定	Yenn	2024. 09. 13
版次	变更内容	申请人	发行日期

一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 XX ±.10
X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°