



DIMENSION (尺寸)		
NO of conductors (导体数目)	N	YY
Pitch (间距)	▲ P	0.5
Span (总间距)	▲ SP	0.5*(6-1)
Width (宽度)	▲ W	0.5*(6+1)
Margin (边距)	▲ M	0.5
Total Length (总长)	▲ TL	50
Insulator Length (绝缘胶长)	IL	92
Insert Thickness (插接端厚度)	T	0.30
Surface Thickness (线身厚度)	ST	0.12
Strip Length (裸铜长度)	▲ S1	4.00
Supporting Tape Length (补强板长度)	▲ S2	4.00
Strip Slant (线口倾斜)	B1	8.00
Punch Slant (冲孔倾斜)	B2	8.00
	A1	≤0.3
	A2	≤0.3

Material List (辅料清单)			
NO	ITEM(项目)	SPEC(规格)	QTY(数量)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

STRUCTURE (构造)		REMARK (备注)	
NO	ITEM(项目)	SPECIFICATION (规格)	
1	INSULATION (胶膜)	AWM 20624 80C 60V VW-1	
2	SUPPORTING TAPE (补强板)	Blue 蓝色 (225um)	/
3	CONDUCTOR 导体	Thickness (厚度) 0.035	±0.005
		Width (宽度) 0.3	±0.03
4	CONDUCTOR 导体镀层	PLATED (电镀) Sn (40 μ" 锡)	MIN

SHENZHEN MINTRON TECHNOLOGY CO.,LTD.

品名 (NAME)	0.5 FFC同向排线-6P TL=50mm	制图 (DR)	Kenny
料号 (DRAWING NO)	MTA-DT06-0050N-4/4/8/8	校核 (CHK)	Thomas
比例 (SCALE)	1:1	审核 (APP)	Davin
		张数 (SHEET)	1 OF 1
		尺寸 (SIZE)	A4
		版本 (REV)	A

Δ	新版	新图制定	Yenn	2024.09.13
		变更内容	申请人	发行日期

一般公差 (TOLERANCE)
X ±.50 XX ±.10
X ±.20 XXX ±.06
ANGLES ±1°