

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating

1. 5A/contact terminal

2. 额定电压: Voltage Rating

30V DC

3. 接触阻抗: Contact Resistance

30 milliohms MAX

4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:

500 V AC AT Sea Level

5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:

1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force

Mate force: 3. 57kgf (MAX)

Unmate force: 1. 02kgf (MIN)

2. 端子保持力: Terminal Retention

1. 0kgf (MIN)

3. 寿命: 1500次

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing: PBT/LCP

2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680

3. 外壳: Shell: SPCC/C2680




电镀: Finish:

1. 端子Contact: Au G/Fu" Plated on contact area

Tin50u" Plated on solder area

Nickel 50u" Plated underplating over all.

2. 外壳Shell: Nickel 50u" Min plating over all.



RECOMMENDED PCB LAYOUT  
GENERAL TOLERANCES: ±0.05

Pin NUMBER	SIGNAL NAME	公差一覽表 TOLERANCE DIMENSION	單位 UNITS	制圖 DRAWING	制圖料號 PRODUCT PART NO.
1	VBUS	X. ±0.35 X. ±5.°	MM	L-S-S	906-161A1114D10200
2	D-	X. ±0.30 X. ±2.°		审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO.
3	D+	.XX ±0.25 .XX ±1.1.°	比例 SCALE	郭治富	AP10.0侧插板三直插无边接触PBT漆板
4	GND	.XXX ±0.05 .XXX ±0.5.°	日期 DATE	核准 APRD	角法 VIEW

日期: 2021-03-10  
核准: 黄国荣

深圳市精拓金电子有限公司  
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

您正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4007-482-588.