






RoHS



目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
------------	----------------------	------------

- 电气特性:Electrical:
- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
 - 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 - 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
 - 耐压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea level
 - 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 1.02kgf (MIN)
 - 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)
 - 寿命: 1500次
- 原材料: Material:
- 塑胶: Housing: pbt /1cp
 - 端子: Contact: Copper Alloy C2680
 - 外壳: Shell: SPCC/c2680
- 电镀: Finish:
- 端子 Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
 - 外壳 Shell: Nickel 50u" Plated underplating over all.

深圳市精拓金电子有限公司

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.35	X'	±5'
.X	±0.30	.X'	±2'
.XX	±0.25	.XX'	±1'
.XXX	±0.10	.XXX'	±0.5'

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	L S S	产品料号 PRODUCT PART NO.	906-56281016D10200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	G Z F	产品名称 PRODUCT NO.	AF10.0侧插短体外壳内0型脚无边 铜壳反向加厚PB1白胶
日期 DATE	2021/08/10	批准 APPD	黄国荣	角法 NEW	
版本 VER	A0				

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

您正在使用 ZWGAAP 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4005-482-588。