







材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
 2. 阻抗: 50 Ω
 3. VSWR: ≤1.15
 4. 工作电压: 335V
 5. 耐压: 1000V
 6. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
 7. 接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
 8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 9. 机械寿命: 500 次
 10. 外壳: 黄铜 镀金
插针: 黄铜 镀金
绝缘子: PTFE
- 未注公差按±0.2

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series	Type	High	D=默认	产品序号
SMA (螺纹式)	默认=直式	(高度)	DF=防水	
SMB (直插式)	W=弯式		DP=偏脚	
MCX (直插式)	J=插针		DZ=转换	
MMCX (微型直插式)	K=插孔			
	E=带脚			



GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	01	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuaciantianluELECTRONICS CO.,LTD				
DIM	TOL	审 核 CHECK						
X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	SMA 直式 插孔 带脚 6.5x6.5x13.5H	版 本 REV.	A	
X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-SMA-KE-13.5H-D006-01	单 位 UNITS	mm	
X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1	