







材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
2. 阻抗: 50 Ω
3. VSWR: ≤ 1.15
4. 工作电压: 1000V
5. 耐压: 1000V
6. 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
7. 接触电阻: 内导体 $\leq 5m\Omega$; 外导体 $\leq 2.5m\Omega$
8. 环境温度: $-65^{\circ}\sim+165^{\circ}\text{C}$ (PE CABLE- $-40^{\circ}\sim+85^{\circ}\text{C}$)
9. 机械寿命: 500 次

10. 材质:

外壳: 黄铜 镀金

插针: 黄铜 镀金

绝缘子: PTFE

未注公差按 ± 0.2

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series	Type	High (高度)	D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换	产品序号
SMA (螺纹式)	默认=直式			
SMB (直插式)	W=弯式			
MCX (直插式)	J=插针			
MMCX (微型直插式)	K=插孔			
	E=带脚			



GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	01	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
DIM	TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE	SMB 直式 插孔 带脚 6x6x11.5H	版本 REV.	A
X.X	± 0.30	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-SMB-KE-11.5H-D010-01	单位 UNITS	mm
X.XX	± 0.20	比例 SCALE		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
X.XXX	± 0.10	投影 Projection					
Angle	$\pm 3.0^{\circ}$						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE					