


安装尺寸




材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
2. 阻抗: 50  $\Omega$
3. VSWR:  $\leq 1.2$
4. 工作电压: 335V
5. 耐压: 750V
6. 绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
7. 接触电阻: 内导体 $\leq 5m\Omega$ ; 外导体 $\leq 2.5m\Omega$
8. 环境温度: -40~+125 $^{\circ}C$  (PE CABLE-40~+85 $^{\circ}C$ )
9. 机械寿命: 500 次
10. 材质:
  - 外壳: 磷铜 镀金
  - 插针: 黄铜 镀金
  - 绝缘子: PTFE
11. 未注公差按 $\pm 0.2$

Ordering Information

HC - \*\*\* - \*\*\* - \*H - D 00\* - 01

| Series       | Type  | High (高度) | D=默认  | 产品序号 |
|--------------|-------|-----------|-------|------|
| SMA (螺纹式)    | 默认=直式 |           | DF=防水 |      |
| SMB (直插式)    | W=弯式  |           | DP=偏脚 |      |
| MCX (直插式)    | J=插针  |           | DZ=转换 |      |
| MMCX (微型直插式) | K=插孔  |           |       |      |
|              | E=带脚  |           |       |      |



| GENERAL TOLERANCE |  | 制 图               | 01         |  | 深圳市华灿天禄电子有限公司                           |                         |       |
|-------------------|--|-------------------|------------|--|-----------------------------------------|-------------------------|-------|
| DIM               |  | TOL               | 审 核        |  | ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD |                         |       |
| X.X               |  | $\pm 0.30$        | 批 准        |  | 产品名称                                    | MMCX 直式 插孔 带脚           | 版 本   |
| X.XX              |  | $\pm 0.20$        | APPROVAL   |  | TITLE                                   | 3.6x3.6x7.5H            | REV.  |
| X.XXX             |  | $\pm 0.10$        | 比 例        |  | 产品料号                                    | HC-MMCX-KE-7.5H-D012-01 | 单 位   |
| Angle             |  | $\pm 3.0^{\circ}$ | SCALE      |  | PART NO.                                |                         | UNITS |
| 投影                |  |                   | Projection |  | 材料                                      |                         | 页 次   |
| No.               |  |                   |            |  | MATERIAL                                |                         | SHEET |