






材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
2. 阻抗: 50Ω
3. VSWR: ≤1.15
4. 工作电压: 1000V
5. 耐压: 1000V
6. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
7. 接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
9. 机械寿命: 500 次
10. 材质:

外壳: 黄铜 镀金
插针: 黄铜 镀金
绝缘子: PTFE
螺母: 黄铜 镀金
花齿: 黄铜 镀金
未注公差按±0.2



Ordering Information

HC - *** - *** - *H - DP 00* - 01

Series: SMA (螺纹式), SMB (直插式), MCX (直插式), MMCX (微型直插式)
Type: 默认=直式, W=弯式, J=插针, K=插孔, E=带脚
High (高度): D=默认, DF=防水, DP=偏脚, DZ=转换
产品序号



华灿天禄电子有限公司 初版发行 变更内容 MODIFY CONTENT 日期 MODIFY DATE		GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		01		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD									
		DIM TOL		审 核 CHECK				产品名称 TITLE		SMA 直式 插孔 带脚偏心 3件套 6.5x6.5x16.5H		版本 REV.		A			
		X.X ±0.30		批 准 APPROVAL				产品料号 PART NO.		HC-SMA-KE-16.5H-DP008-01		单 位 UNITS		mm			
		X.XX ±0.20		比 例 SCALE				投 影 Projection				材 料 MATERIAL		页 次 SHEET		1/1	
		X.XXX ±0.10		Angle ±3.0°													