




1/4-36UNS-2A



安装尺寸



材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
 2. 阻抗: 50 Ω
 3. VSWR: ≤1.15
 4. 工作电压: 335V
 5. 耐压: 1000V
 6. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
 7. 接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
 8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 9. 机械寿命: 500 次
 10. 外 壳: 黄铜 镀金
插 针: 黄铜 镀金
绝缘子: PTFE
- 未注公差按±0.2

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series SMA (螺纹式) SMB (直插式) MCX (直插式) MMCX (微型直插式)
Type 默认=直式 W=弯式 J=插针 K=插孔 E=带脚
High (高度)
D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换
产品序号



GENERAL TOLERANCE

DIM TOL
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
X.XXX ±0.10
Angle ±3.0°

制 图
DRAWING

审 核
CHECK
批 准
APPROVAL
比 例
SCALE
投 影
Projection

01

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称
TITLE
SMA 弯式 插孔 带脚
6x6x14.5H
产品料号
PART NO.
HC-SMA-KWE-14.5H-D002-01
材料
MATERIAL
版 本
REV.
A
单 位
UNITS
mm
页 次
SHEET
1/1