






材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
 2. 阻抗: 50Ω
 3. VSWR: ≤1.2
 4. 工作电压: 1000V
 5. 耐压: 1000V
 6. 绝缘电阻: ≥5000MΩ
 7. 接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
 8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 9. 机械寿命: 500 次
- 未注公差按±0.2



Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series SMA (螺纹式) SMB (直插式) MCX (直插式) MMCX (微型直插式)

Type 默认=直式 W=弯式 J=插针 K=插孔 E=带脚

High (高度) D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换

产品序号

6	卡环	磷铜	镀镍
5	密封圈	硅胶	
4	螺套	黄铜	镀金
3	内导体	黄铜	镀金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
1	针	黄铜	镀金
序号	名称	材质	镀层



GENERAL TOLERANCE	
DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制图	01
审核	
批准	
比例	
投影	



深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	SMA 弯式 插针 带脚 外六角 6x6x16.8H	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-SMA-JWE-16.8H-D003-01	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1