





- 材质要求:
- 1. 频率: 0~3GHz
 - 2. 阻抗: 50 Ω
 - 3. VSWR: ≤1.15
 - 4. 工作电压: 1000V RMS
 - 5. 耐压: 1000V RMS
 - 6. 绝缘电阻: ≥5000M Ω
 - 7. 接触电阻: 内导体≤3m Ω; 外导体≤2m Ω
 - 8. 环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 - 9. 机械寿命: 500 次
 - 10. 外 壳: 铜合金 镀金
 - 内导体: 铜合金 镀金
 - 绝缘子: PTFE
- 未注公差按±0.2

Ordering Information

HC - *** - *** - *H - D 00* - 01

Series	Type	High	D=默认	产品序号
SMA (螺纹式)	默认=直式	(高度)	DF=防水	
SMB (直插式)	W=弯式		DP=偏脚	
MCX (直插式)	J=插针		DZ=转换	
MMCX (微型直插式)	K=插孔			
	E=带脚			



		GENERAL TOLERANCE	制 图	01	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
		DIM TOL	DRAWING					
		X. X ±0.30	审 核		产品名称	SMA 弯式 插孔 带脚 6x6x23H	版 本	A
		X. XX ±0.20	CHECK		TITLE	六件套 防水	REV.	
		X. XXX ±0.10	批 准		产品料号	HC-SMA-KWE-23H-DF001-01	单 位	mm
		Angle ±3.0°	APPROVAL		PART NO.		UNITS	
1	初版发行		比 例		材 料		页 次	1/1
序号	变更内容	日期	SCALE				SHEET	
2	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	投 影					
			Projection					