





材质要求:

1. 频率: 0~3GHz
 2. 阻抗: 50 Ω
 3. VSWR: ≤ 1.15
 4. 工作电压: 1000V
 5. 耐压: 1000V
 6. 绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
 7. 接触电阻: 内导体 $\leq 3m\Omega$; 外导体 $\leq 2m\Omega$
 8. 环境温度: -65~+165 $^{\circ}C$ (PE CABLE-40~+85 $^{\circ}C$)
 9. 机械寿命: 500 次
- 未注公差按 ± 0.2



Ordering Information

HC - *** - *** - *H - DZ 00* - 01

Series SMA (螺纹式) SMB (直插式) MCX (直插式) MMCX (微型直插式)
Type 默认=直式 W=弯式 J=插针 K=插孔 E=带脚
High (高度)
D=默认 DF=防水 DP=偏脚 DZ=转换
产品序号

6	卡环	磷铜	镀镍
5	密封圈	硅胶	
4	螺套	黄铜	镀金
3	内导体	黄铜	镀金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
1	针	黄铜	镀金
序号	名称	材质	镀层



GENERAL TOLERANCE	
DIM	TOL
X.X	± 0.30
X.XX	± 0.20
X.XXX	± 0.10
Angle	$\pm 3.0^{\circ}$

制 图 DRAWING	01
审 核 CHECK	
批 准 APPROVAL	
比 例 SCALE	
投 影 Projection	



深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	SMA 弯式 插针转插孔 外六角 6.5x6.5x16H	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-SMA-JKW-16H-DZ004-01	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1