





材质要求:

- 1.频率: 0~3GHz
- 2.阻抗: 50Ω
- 3.VSWR: ≤1.15
- 4.工作电压: 1000V RMS
- 5.耐压: 1000V RMS
- 6.绝缘电阻: ≥5000MΩ
- 7.接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
- 8.环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
- 9.机械寿命: 500 次
- 10.材料:
 - 外壳: 铜合金 镀金
 - 内导体: 铜合金 镀金
 - 绝缘子: PTFE
- 11.未注公差按±0.2

Ordering Information


XD - *** - *** - *H - D00* - 01

Series
SMA连接器
SMA连接器
SMA连接器
SMA连接器

Type
弯式
直式
弯式
直式

Height
(高度)
CF-001
CF-002
CF-003

Product No.
产品序号



GENERAL TOLERANCE

DIM TOL

X.X ±0.30

X.XX ±0.20

X.XXX ±0.10

Angle ±3.0°

制图

DRAWING

审核

CHECK

批准

APPROVAL

比例

SCALE

投影

Projection

01



深圳讯答科技有限公司

ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd

产品名称

SMA 弯式 插孔 带脚 6x6x23H

六件套 防水

产品料号

PART NO. XD-SMA-KWE-23H-DF001-01

材料

MATERIAL

版本

REV.

单位

UNITS

页次

SHEET

1/1