


材质要求:

- 1.频率: 0~3GHz
 - 2.阻抗: 50Ω
 - 3.VSWR: ≤ 1.15
 - 4.工作电压: 1000V
 - 5.耐压: 1000V
 - 6.绝缘电阻: $\geq 5000M\Omega$
 - 7.接触电阻: 内导体 $\leq 3m\Omega$; 外导体 $\leq 2m\Omega$
 - 8.环境温度: -65~+165°C (PE CABLE-40~+85°C)
 - 9.机械寿命: 500 次
- 未注公差按 ± 0.2



Ordering Information

XD - *** - *** - *H - D00* - 01

Series
SMA弯转孔
SMA直插孔
SMA直插孔
SMA直插孔

Type
弯转孔
直插孔
直插孔
直插孔


Height
(mm)
6.5
8.7
15.2

Pin Dia.
(mm)
2.1
2.1
2.1

Product No.
D00* - 01

6	卡环	磷铜	镀镍
5	密封圈	硅胶	
4	螺套	黄铜	镀金
3	内导体	黄铜	镀金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
1	针	黄铜	镀金

序号	名称	材质	镀层
----	----	----	----



1

初版发行

变更内容

日期

GENERAL TOLERANCE

DIM TOL

X.X ± 0.30

X.XX ± 0.20

X.XXX ± 0.10

Angle $\pm 3.0^\circ$

制图

DRAWING

审核

CHECK

批准

APPROVAL

比例

SCALE

投影

Projection

01



深圳讯答科技有限公司

Shenzhen Xunda Technology Co., Ltd

产品名称

SMA 弯式 插针转插孔 外六角

6.5x6.5x16H

版本

REV.

A

产品料号

XD-SMA-JKW-16H-DZ004-01

PART NO.

单位

UNITS

mm

材料

MATERIAL

页次

SHEET

1/1