

1		2		3		4		5		6		7		8	
A	Dept	晨翔焊线式D-SUB, 15P, 公头, 蓝色胶芯 前镍后锡外壳 半金锡端子 无螺丝								REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A
	Qty									A	NEW RELEASE	JLZ 09/19/24'			
	DC	晨翔料号: DS1033-15MUNSiSS													
	ED														
	IE														
B	ISO														B
	PD														
	R&D														
	SD														
	QA														
C	QC														C
	QE														
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H

39.1		33.32		26.5		9.2		12.5	
2.84		2.77							

备注:

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 20毫欧最大

1.2 耐电压: 500伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40至105摄氏度

3. 材料:

3.1 胶芯: PBT 蓝色

3.2 端子: 铜合金 半金锡

3.3 外壳: 铁料 前壳镀镍 后壳镀锡

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	D-SUB 焊线式		
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm				
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1033 SERIES		
.XX	±0.25	.XX	±2°						
DRAWING TYPE		CUSTOMER		 晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD					
SCALE		1:1	SHEET						1 OF 1
DRAWING NO.		C-DS1033-XXXXXX-A							