






- 材质要求:
- 1.频率: 0~3GHz
 - 2.阻抗: 50Ω
 - 3.VSWR: ≤1.15
 - 4.工作电压: 1000V
 - 5.耐压: 1000V
 - 6.绝缘电阻: ≥1000MΩ
 - 7.接触电阻: 内导体≤5mΩ; 外导体≤2.5mΩ
 - 8.环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 - 9.机械寿命: 500次
 - 10.材质:
 - 外壳: 黄铜 镀金
 - 插针: 黄铜 镀金
 - 绝缘子: PTFE
 - 11.未注公差按±0.2



Ordering Information			
XD	-	***	- *H - D 00* - 01
Series	Model	Height	Product No.
SMA直插式	6x6x11.5H	11.5H	6x6x11.5H
SMA直插式	6x6x11.5H	11.5H	6x6x11.5H
AC/DC直插式	6x6x11.5H	11.5H	6x6x11.5H
AC/DC直插式	6x6x11.5H	11.5H	6x6x11.5H



GENERAL TOLERANCE	
DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制图	01
审核	
批准	
比例	
投影	



深圳讯答科技有限公司
ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd

产品名称	SMB 直插 带脚	版本	REV.
TITLE	6x6x11.5H	REV.	A
产品料号	XD-SMB-KE-11.5H-D010-01	单位	mm
PART NO.		页次	1/1
材料		SHEET	