

12345678

Dept

Qty

DC

1

ED

1

IE

1

ISO

1

PD

1

R&D

1

SD

1

QA

1

QC

1

QE

1

晨翔焊线式D-SUB, 25P, 公头, 黑色胶芯 前镍后锡外壳 半金锡端子 无螺丝

晨翔料号: DS1033-25MBNSiSS

REV.

A

DESCRIPTION

NEW RELEASE

DRAWN

JLZ 09/19/24'

CHECKED

APPROVED

1. 电性说明:

1.1 接触阻抗: 20毫欧最大

1.2 耐电压: 500伏交流电一分钟

1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小

2. 环境特性:

2.1 工作温度: -40至105摄氏度

3. 材料:

3.1 胶芯: PBT 黑色

3.2 端子: 铜合金 半金锡

3.3 外壳: 铁料 前壳镀镍 后壳镀锡

53.04

47.04

40.0

2.84

2.77

9.2

12.5

0.9

1.6

3.3

2.84

1.0

11

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	D-SUB 焊线式	
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm			
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4	SERIES	DS1033 SERIES	
.XX	±0.25	.XX	±2°	晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD				
DRAWING TYPE		CUSTOMER						
SCALE		1:1	SHEET 1 OF 1					
DRAWING NO.		C-DS1033-XXXXXX-A						