


1		2		3		4		5		6		7		8	
A	Dept	晨翔焊线式D-SUB, 9P, 母头, 白色胶芯 镀锡外壳 半金锡端子 无螺丝								REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED	A
	Qty									A	NEW RELEASE	JLZ 09/18/24'			
	DC	1													
	ED	1													
	IE	1													
B	ISO	1													B
	PD	1													
	R&D	1													
	SD	1													
	QA	1													
C	QC	1													C
	QE	1													
	此图包含的信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标、专利、版权, 商业秘密和技术知识) 仅由晨翔或其附属公司拥有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的复制或修改。此处提供的知识产权仅供参考, 并不构成以任何形式使用其授 权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。														
D															
E	备注: 1. 电性说明: 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大 1.2 耐电压: 500伏交流电一分钟 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小 2. 环境特性: 2.1 工作温度: -40至105摄氏度 3. 材料: 3.1 胶芯: PBT, 白色 3.2 端子: H62黄铜, 半金锡 3.3 外壳: 铁料, 前壳镀锡, 后壳镀锡														
F															
G															
H															
					GENERAL TOLERANCE					ANGLE TOLERANCE					
					X. ±0.60					X. ±5°					
					.X ±0.38					.X ±3°					
					.XX ±0.25					.XX ±2°					
					DRAWING TYPE					CUSTOMER					
					SCALE					1:1					
					DRAWING NO.					C-DS1033-XXXXX-A					