






安装尺寸



- 材质要求:
- 1.频率: 0~3GHz
 - 2.阻抗: 50Ω
 - 3.VSWR: ≤1.2
 - 4.工作电压: 1000V
 - 5.耐压: 1000V
 - 6.绝缘电阻: ≥5000MΩ
 - 7.接触电阻: 内导体≤3mΩ; 外导体≤2mΩ
 - 8.环境温度: -65~+165℃ (PE CABLE-40~+85℃)
 - 9.机械寿命: 500 次
- 未注公差按±0.2




Ordering Information

XD - *** - *** - *H - D00* - 01

Series: SMA弯式插针
Type: 弯式
Material: 铜
Finish: 镀金
Product No.: 01

6	卡环	磷铜	镀镍
5	密封圈	硅胶	
4	螺套	黄铜	镀金
3	内导体	黄铜	镀金
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
1	针	黄铜	镀金

序号	名称	材质	镀层
----	----	----	----



1
序号
No.

初版发行
变更内容
MODIFY CONTENT

日期
MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE	
DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制图 DRAWING	01
审核 CHECK	
批准 APPROVAL	
比例 SCALE	
投影 Projection	

深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd			
产品名称 TITLE	SMA 弯式 插针 带脚 外六角 6x6x16.8H	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	XD-SMA-JWE-16.8H-D003-01	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1