



深圳市顺翔诺电子有限公司

SHENZHEN SHUNXIANGNUO ELECTRONICS CO., LTD.

客户名称:

Customer Name :

客户料号:

Customer P/N :

规格型号:

Specification Model :

顺翔诺 品号:

SXN P/N :

UU9.8-10mH MIN

制造商 Manufacturer		客户确认 Customer Approved	
制作 Drawn	何宇		
审核 Checked	江林平		
日期 Date	20240923	日期 Date	

SPECIFICATION FOR APPROVAL

地址: 广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区新海洋工业园F栋2楼

ADD: 2 building F Building , New Ocean Industrial Park, Kukeng CommunityGuanlanStreet, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong

电话Tel: +86-755-23760960

传真Fax: +86-755-28484866

E-mail: 13713798056@163.com


<http://www.sxndz.com>

CUSTOMER /
客户SXN NO /
顺翔诺品号

UU9.8-10mH MIN




1. MECHANICAL DIMENSIONS / 外形尺寸 [单位 mm]



ITEM / 项目	A	B	C	D	E	F	G
SPEC / 规格	11.5Max	16.5Max	17.5Max	0.6 ± 0.1	3.7 ± 0.5	7.0 ± 0.5	8.0 ± 0.5

2. WINDING SPEC / 卷线规格

WIRE / 线材	0.30mm*1C 2UEW	
PIN / 端子	1--2	4--3
URNS / 圈数	58Ts (REF)	58Ts (REF)



3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS / 电气特性

TEST ITEM / 测试项目	TEST WINDING / 测试绕组	SPEC / 规格	CONDITION · EQUIPMENT / 仪器·测试条件
INDUCTANC / 电感量	1--2	10mH MIN	CH-1062 or EQUIVALENT (F=1kHz, 0.25V)
	4--3		
DCR / 直流电阻	1--2	0.9Ω MAX	CH-502A or EQUIVALENT (At 25°C)
	4--3		
INSULATION RESISTANCE / 绝缘电阻	COIL--COIL	100mΩ MIN	CH-19053 or EQUIVALENT At DC500V
WITHSTAND VOLTAGE / 耐电压	COIL--COIL	1.5KVAC	CH-19053 or EQUIVALENT (5mA/60sec)
	COIL--CORE	1.5KVAC	

4. MATERIAL LIST / 材料明细表



NO / 编号	ITEM / 项目	MATERIAL / 材料	SPEC / 规格	UL No / UL编号
1	BOBBIN / 骨架	PHENOL / 电木粉 T375J	SY-0901 or EQUIVALENT	E59481(S)
2	CORE / 磁芯	FERRITE / 铁氧体	JPH-7 UU9.8 or EQUIVALENT	
3	WIRE / 线材	POLYURETHANE COPPER / 聚氨酯甲酸酯铜线	0.30mm*1C 2UEW or EQUIVALENT	E194410
4	CLIP / 夹子	STEEL / 钢	UU9.8 or EQUIVALENT	
5	VARNISH / 凡立水	EPOXY / 环氧树脂	1032 or EQUIVALENT	E213437

CUSTOMER /
客户SXN NO /
顺翔诺品号

UU9.8-10mH MIN



5. Product packaging / 产品包装 [单位 mm]

EPE/
珍珠棉: 340*240*10TOP COVER/
上盖: 345*245INNER BOX/
内盒: 345*245*30OUTER BOX/
外箱: 360*280*195

NOTE/注:

- 成品采用针脚插珍珠棉包装方式每层420PCS放入一个内盒，共计420PCS。
The finished product is packaged with needle inserted pearl cotton, with 420PCS per layer placed in an inner box, for a total of 420PCS.
- 每三个内盒为一中包装，上层加纸板用封箱胶封成“#”字形为一个中包装。
Every three inner boxes form a central packaging, and the upper layer is sealed with cardboard and box glue in the shape of a “#” to form a central packaging.
- 每2个中包装为一箱，共计2520PCS。
Each box contains 2 packages, totaling 2520PCS.
- 外盒贴相应标签, 所有尺寸如上图。
Label the outer box accordingly. All dimensions are as shown in the above picture.