








PCB线路板安装图(±0.1)




5	接触脚	黄铜	镀银	2	
4	基座	PPA黑色		1	
3	支架	冷轧钢带	镀锡	1	
2	簧片	不锈钢	镀银	1	
1	按钮	PPA黑色	-----	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100\text{m}\Omega$
按力 Operating force	$\pm 50\text{gf}$
行程 Travel	$0.25 \pm 0.10\text{mm}$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250\text{VAC}/1\text{min}$

			GENERAL TOLERANCE	
			$\geq 0 \sim 2 <$	± 0.15
DESIGN	WANGGUIFA	2018.06.12	$\geq 2 \sim 5 <$	± 0.25
CHECKED	ZHENGUILAN	2018.06.12	$\geq 0 \sim 2 <$	± 0.15
APPROVED	LILIANJIANG	2018.06.14	≥ 5	± 0.35

FIRST VIEW



The copyright belongs to samzo parts [China] Co., Ltd. please use the material after samzo parts agree to authorize. The final right of interpretation belongs to samzo parts.
WWW.KKK-JP.COM

TITLE:

6.0*6.0*H mm 贴片支架

of DWG NO: M25A0612-P01

PART NO: M25A2-11645

MODEL NO: M25A-***-*-11X

NAME:

TACT SWITCH

SAMZO COMPONENTS
Electronic switch and connector manufacturer