

A	B	C	D	E	F			
版次	变更摘要		日期	序号	品名	材质		
0	新产品发行		2016/9/25	①	1.25-J型卧式WTB胶芯	PA6T UL94V-0 米黄色		
1	料号变更		2024/09/25	②	1.25-J型卧式WTB端子	铜合金/表面镀金 表面镀锡		
1	技术指标:		③	1.25-J型卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡			
2	1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、 缺陷、裂纹等现象。 2. 温度范围: -25° C~85° C. 3. 额定电压: 125V, AC/DC. 4. 接触电阻: ≤0.02Ω. 5. 绝缘电阻: ≥100MΩ. 6. 额定电流: 适用电线型号: a. AWG#28: 2.5A(per pin) b. AWG#30: 1.0A(per pin) c. AWG#32: 0.8A(per pin)		7. 产品料号: WT125J1W-** * *-* NO OF CKT(产品PIN数) 流水码 Plating(电镀方式) Packing(包装方式) 1:端子全金(G/F OVERALL) P:袋装 3:端子全亮锡 R:TAPE & REEL卷装	CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
3			适用线路板	2	1.25	3.87	7.40	0.00
4			NO.1	3	2.50	5.12	8.65	0.00
5			2.2±0.1	4	3.75	6.37	9.90	2.50
			0.9Min.	5	5.00	7.62	11.15	3.75
			1.25±0.05(Pitch)	6	6.25	8.87	12.40	5.00
			2.4MM.	7	7.50	10.12	13.65	6.25
			0.4	8	8.75	11.37	14.90	7.50
			2.1±0.1	9	10.00	12.62	16.15	8.75
			1.5Min.	10	11.25	13.87	17.40	10.00
			3.35±0.1	11	12.50	15.12	18.65	11.25
			CONN.	12	13.75	16.37	19.90	12.50
			1.5Min.	13	15.00	17.62	21.15	13.75
			2.4MM.	14	16.25	18.87	22.40	15.00
			0.4	15	17.50	20.12	23.65	16.25
			2.1±0.1	16	18.75	21.37	24.90	17.50
			1.5Min.	17	20.00	22.62	26.15	18.75
			3.35±0.1	18	21.25	23.87	27.40	20.00
			CONN.	19	22.50	25.12	28.65	21.25
			1.5Min.	20	23.75	26.37	29.90	22.50
			ZGWD 浙江温达电子有限公司 ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD	品名 (TITLE)	制图 (DR) ANLAN			
			WT125J1W-****-***	校对 (CHKD)	田峰			
			一般公差 (TOLERANCE) X. ±.50 .XX ±.10 X. ±.20 .XXX ±.05 ANGLES ±1°	审核 (APPD)	黄志明			
			比例 (SCALE)	单位 (UNITS)	张数 (SHEET)	SIZE		
			mm	REV A	1 OF 1	A4		