





RoHS



RECOMMENDED PCB LAYOUT
GENERAL TOLERANCES: ±0.05

电气特性:Electrical:

- 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
 - 额定电压: Voltage Rating
30V DC
 - 接触电阻:Contact Resistance
30 milliohms MAX
 - 耐电压:Dielectric Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea level
 - 绝缘电阻:Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
- 物理性能:Mechanical:
- 插拔力: Cnector Mate and Ummate Force
Mate force:3.57kgf (MAX)
Ummate force:0.7kgf (MIN)
 - 端子保持力: Terminal Retenion
1.0kgf (MIN)
 - 寿命: 1500 次
- 原材料:Matorial:
- 塑胶:Housing:LCP /pbt
 - 端子:Contact:Copper Alloy C2680
 - 外壳:Shell:SPCC/c2680
- 电镀:Finish:
- 端子Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
 - 外壳Shell: Nickel 50u"Min plating over all.

产品图

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
------------	-------------

1	VBUS
---	------

2	D-
---	----

3	D+
---	----

4	GND
---	-----

公差一览表			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X	±0.35	X'	±5°
X	±0.30	X'	±2°
XX	±0.25	XX'	±1°
XXX	±0.10	XXX'	±0.5°

单位	UNITS
----	-------

比例	SCALE
----	-------

日期	DATE
----	------

2021/03/10	2021/03/10
------------	------------

深圳市精拓金电子有限公司

制图

L S S

产品料号

906-361A101D10200

产品名称

AF14.0M插板体外壳内重无边

铁壳PBT白胶

角法

版本

A0

VER

正在使用 ZWCAD 2022 个人版, 不得用于商业用途, 详情请咨询 4005718259。

目錄

变更内容

日期

MAPX

MODIFICATION

DATE