


6	7	8
版本	变更内容	工程确认 日期



技术参数：
 间距：7.2*17.7MM
 额定电流：80-100A
 压线螺钉：M4/M5
 焊接端子：Brass, Tin Plated
 螺钉扭矩：18lbf. in

东莞市博众电气有限公司 DONGGUAN BOZHONG ELECTRIC CO., LTD		页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT) : MM
		版本 (REV)	A1	比例 (SCALE)
品名 (ITEM NO)	M4黄铜镀雾锡贴片 焊脚端子	日期 (DATE)	2021.10.12	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED * ±0.20 * ±4* .X ±0.10 .X* ±2* .XX ±0.05 .XX* ±1*
料号 (PART NO)	BTC22M4NB4SM	设计 (DESIGN)	LUO	
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	ROGER LI	
		核准 (APPROVED)	ROC ZHAO	
These drawings and specifications are Shenzhen Yiyuan Technology Co Ltd. The property should not be copied. Without Shenzhen Yiyuan Technology Co. Ltd. Prior written consent to copy or use in any way.				