





- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
 3. 额定电压: 125V, AC。
 4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
 5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。




Number of Contacts	Dimensions mm				
	A	B	C	D	E
08	1.50	2.50	4.70	3.40	4.00
10	2.00	3.00	5.20	3.90	
12	2.50	3.50	5.70	4.40	
14	3.00	4.00	6.20	4.90	
16	3.50	4.50	6.70	5.40	
18	4.00	5.00	7.20	5.90	
20	4.50	5.50	7.70	6.40	
22	5.00	6.00	8.20	6.90	
24	5.50	6.50	8.70	7.40	
26	6.00	7.00	9.20	7.90	
28	6.50	7.50	9.70	8.40	
30	7.00	8.00	10.20	8.90	
32	7.50	8.50	10.70	9.40	
34	8.00	9.00	11.20	9.90	
36	8.50	9.50	11.70	10.40	
38	9.00	10.00	12.20	10.90	
40	9.50	10.50	12.70	11.40	
44	10.50	11.50	13.70	12.40	
50	12.00	13.00	15.20	13.90	
60	14.50	15.50	17.70	16.40	
70	17.00	18.00	20.20	18.90	
80	19.50	20.50	22.70	21.40	
100	24.50	25.50	27.70	26.40	



公、母座—合高图

Recommended P.C.B Layout (Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ± 0.05)

Ass'y High(H)	Plastic High			G	F
	Female (H1)	Male (H2)			
3.00	2.20	0.80	1.60	4.00	
3.50	2.20	1.30			
4.00	3.00	1.00			
4.50	3.50	1.00			
5.00	4.00	1.00			
5.50	4.50	1.00			
6.00	4.00	2.00	1.90		
6.50	4.50	2.00			
7.00	3.00	4.00			
7.50	3.50	4.00			
8.00	4.00	4.00			
8.50	4.50	4.00	4.40		



序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.5 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜合金/表面镀锡
③	0.5 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色

GENERAL TOLERANCE		制图
DIM	TOL	DRAWING
X.X	± 0.30	审核
X.XX	± 0.20	CHECK
X.XXX	± 0.10	批准
Angle	$\pm 3.0^{\circ}$	APPROVAL
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	比例 SCALE
	日期 MODIFY DATE	投影 Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司
Shenzhenhuacantianlu ELECTRONICS CO., LTD

产品名称 TITLE	BTB 0.5 双槽 公座 立贴 带柱 编带+盖	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-PBB05-2-N-M-HX-G1-R-P-04	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1