


PCB. 焊接图

H	
3.5	3.8
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
.....	
10.0	10.5

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行 程: $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles



电 路 图

										第一视角 			名称: 轻触开关	
5	引脚、触点	黄铜	1	镀银									型号: TC-00204ZA-050E-03	
4	基座	PPA	1	耐温260℃ (黑色)						比 例	单 位	mm	一般公差 >0.5~2 ± 0.10 >2~5 ± 0.25 >5~10 ± 0.30 角度 $\pm 0.5^\circ$	
3	簧片	不锈钢	1	覆银	标 记	处 数	更改文件号	签 名	日 期					
2	支架	黄铜	1	镀锡	设 计				2016.05.10					
1	按钮	PPA	1	耐温260℃ (黑色)	审 核				2016.05.10	重 量			东莞市弘皓电子有限公司	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批 准				2016.05.12					