








P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended for reflow soldering



CIRCUIT DIAGRAM



主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50m\Omega$
3. 操作力: $160\pm 40gf$
4. 行程: $0.20\pm 0.1mm$
5. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

6	防尘膜	PI	1	黄色						第一视角		名称: 轻触开关	
5	引脚、触点	磷铜	1	镀银									
4	基座	LCP	1	耐温280℃ (黑色)									
3	簧片	不锈钢	2	覆银	标记	处数	更改文件号	签名	日期	比例	一般公差		型号: TS-1134SB-C-03
2	盖板	黄铜	1	镀银	设计			2016. 05. 10	单位	mm	>0. 5~2	$\pm 0. 10$	
1	按钮	LCP	1	耐温280℃ (黑色)	审核			2016. 05. 10	重量		>2~5	$\pm 0. 25$	
序号	零件名称	材料规格	数量	备注	批准			2016. 05. 12			>5~10	$\pm 0. 30$	东莞市弘皓电子有限公司
											角度	$\pm 0. 5^{\circ}$	