


JTG06R (MS27484) — crimp straight plug (with grounding fingers)



* To complete order number see page 49.

** Clear iridite finish (gold color), N₂O₄ resistant; to complete order number see page 49.

Shell Size	F Dia.	L Max.	L ¹ Max.	Q Dia. Max.	V Thread Modified		KK Dia. Max.	KK ¹ Dia. Max.
					Class 2A UNEF	Modified Major Dia.		
8	.444	.891	1.000	.734	.4375-28	.421 – .417	.625	.578
10	.558	.891	1.000	.844	.5625-24	.542 – .538	.750	.703
12	.683	.891	1.000	1.016	.6875-24	.667 – .663	.875	.828
14	.808	.891	1.000	1.141	.8125-20	.791 – .787	1.000	.953
16	.909	.891	1.000	1.265	.9375-20	.916 – .912	1.125	1.078
18	1.034	.891	1.000	1.391	1.0625-18	1.034 – 1.030	1.250	1.203
20	1.159	.891	1.000	1.500	1.1875-18	1.158 – 1.154	1.375	1.328
22	1.284	.891	1.000	1.625	1.3125-18	1.283 – 1.279	1.500	1.453
24	1.409	.891	1.062	1.750	1.4375-18	1.408 – 1.404	1.625	1.578

All dimensions for reference only.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol:

[MS27484P10B99S](#) [MS27484E16B6PC](#) [MS27484T16B35PC](#) [MS27484T20B35SA](#) [MS27484T22B35SB](#)
[MS27484E14B35PC](#) [MS27484P8F35S](#) [MS27484T16B26SA](#) [MS27484T24B29S](#) [MS27484T14B18PD](#)
[MS27484E12B35PC](#) [MS27484T24B35PB](#) [MS27484T24F35PD](#) [MS27484T18B11P](#) [MS27484T14B18PC](#)
[MS27484T18B32SB](#) [MS27484P12A35S](#) [MS27484T14B5PD](#) [MS27484T16B6PC](#) [MS27484T20F35PC](#)
[MS27484E8B35SA](#) [MS27484E16B26S](#) [MS27484T16F6SA](#) [MS27484T20B41PA](#) [MS27484T12F35PC](#)
[MS27484E12B8S](#) [MS27484T16F6P](#) [MS27484T24B35S](#) [MS27484T24B35SA](#) [MS27484E8B35S](#) [MS27484T14B5PC](#)
[MS27484E8F98P](#) [MS27484E18B11PC](#) [MS27484T24B4P](#) [MS27484T10B5PA](#) [MS27484T10B5SA](#) [MS27484T12B98P](#)
[MS27484T22B35PC](#) [MS27484T10F35PC](#) [MS27484T16B8P](#) [MS27484T14B18PA](#) [MS27484T24B35PA-LC](#)
[MS27484T14B15PB](#) [MS27484T22F55SA](#) [MS27484E12F98S](#) [MS27484E14F35PC](#) [MS27484T16B6SD](#)
[MS27484E16B6PD](#) [MS27484T24F35PB](#) [MS27484T24F4SA](#) [MS27484T22B55PA](#) [MS27484T10B99SA](#)
[MS27484E10A35P](#) [MS27484E10A35PA](#) [MS27484E10B35P](#) [MS27484E10B35S](#) [MS27484E10B5S](#)
[MS27484E10F35P](#) [MS27484E10F35PA](#) [MS27484E10F35S](#) [MS27484E10F35SA](#) [MS27484E10F5S](#)
[MS27484E10F5SA](#) [MS27484E10F5SB](#) [MS27484E10F5SC](#) [MS27484E10F5SD](#) [MS27484E12A35P](#)
[MS27484E12A35PA](#) [MS27484E12A35S](#) [MS27484E12A3S](#) [MS27484E12A98P](#) [MS27484E12B35P](#)
[MS27484E12B35S](#) [MS27484E12B35SA](#) [MS27484E12B35SC](#) [MS27484E12B3P](#) [MS27484E12B3S](#)
[MS27484E12B4S](#) [MS27484E12F35P](#) [MS27484E12F35PA](#) [MS27484E12F35S](#) [MS27484E12F35SA](#)
[MS27484E12F4S](#) [MS27484E12F98P](#) [MS27484E14B18P](#) [MS27484E14B18S](#) [MS27484E14B35P](#)
[MS27484E14B35PA](#) [MS27484E14B35S](#) [MS27484E14B5P](#) [MS27484E14F18P](#) [MS27484E14F18S](#)
[MS27484E14F18SB](#) [MS27484E14F35P](#) [MS27484E14F35PA](#) [MS27484E14F35PB](#) [MS27484E14F35S](#)
[MS27484E14F35SA](#) [MS27484E14F35SC](#) [MS27484E16A26S](#)