


JTG06R (MS27484) — crimp straight plug (with grounding fingers)



* To complete order number see page 49.

** Clear iridite finish (gold color), N₂O₄ resistant; to complete order number see page 49.

Shell Size	F Dia.	L Max.	L ¹ Max.	Q Dia. Max.	V Thread Modified		KK Dia. Max.	KK ¹ Dia. Max.
					Class 2A UNEF	Modified Major Dia.		
8	.444	.891	1.000	.734	.4375-28	.421 – .417	.625	.578
10	.558	.891	1.000	.844	.5625-24	.542 – .538	.750	.703
12	.683	.891	1.000	1.016	.6875-24	.667 – .663	.875	.828
14	.808	.891	1.000	1.141	.8125-20	.791 – .787	1.000	.953
16	.909	.891	1.000	1.265	.9375-20	.916 – .912	1.125	1.078
18	1.034	.891	1.000	1.391	1.0625-18	1.034 – 1.030	1.250	1.203
20	1.159	.891	1.000	1.500	1.1875-18	1.158 – 1.154	1.375	1.328
22	1.284	.891	1.000	1.625	1.3125-18	1.283 – 1.279	1.500	1.453
24	1.409	.891	1.062	1.750	1.4375-18	1.408 – 1.404	1.625	1.578

All dimensions for reference only.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol:

[MS27484P14A35S](#) [MS27484P16A8S](#) [MS27484E8B6S](#) [MS27484E8B44P](#) [MS27484E10B5P](#) [MS27484E10B5SC](#)
[MS27484E10B13PC](#) [MS27484E10B35PC](#) [MS27484E12B4PA](#) [MS27484E12B4SA](#) [MS27484E12B4P](#)
[MS27484E12B8PB](#) [MS27484E12B22S](#) [MS27484E12B35PA](#) [MS27484E12B35PB](#) [MS27484E12B98PA](#)
[MS27484E12B98P](#) [MS27484E14B97PA](#) [MS27484E16B6SC](#) [MS27484E16B8SA](#) [MS27484E16B8PC](#)
[MS27484E16B99P](#) [MS27484E18B11SC](#) [MS27484E18B32SA](#) [MS27484E18B53P](#) [MS27484E18B66S](#)
[MS27484E18B96PA](#) [MS27484E18B96PC](#) [MS27484E20B2S](#) [MS27484E20B35PA](#) [MS27484E20B35SA](#)
[MS27484E20B39P](#) [MS27484E24B24P](#) [MS27484E24B35SC](#) [MS27484P8B6S](#) [MS27484P8B98S](#) [MS27484P12B3P](#)
[MS27484P12B3S](#) [MS27484P12B4P](#) [MS27484P12B4S](#) [MS27484P12B22P](#) [MS27484T8B98SD](#) [MS27484T10B35SD](#)
[MS27484T12B4SA](#) [MS27484T14B5PA](#) [MS27484T16B6SC](#) [MS27484T16B8SB](#) [MS27484T16B26PB](#)
[MS27484T16B26SC](#) [MS27484T16B35PB](#) [MS27484T18B30S](#) [MS27484T18B32SC](#) [MS27484T22B35PD](#)
[MS27484T22B35SD](#) [MS27484T22B55PB](#) [MS27484T24B35SD](#) [MS27484E8F35SD](#) [MS27484E10F5PA](#)
[MS27484E10F98PA](#) [MS27484E12F3PA](#) [MS27484E12F4PA](#) [MS27484E14F5SD](#) [MS27484E14F15P](#)
[MS27484E14F15PB](#) [MS27484E14F18PB](#) [MS27484E14F35PD](#) [MS27484E14F97S](#) [MS27484E16F26SC](#)
[MS27484E16F35PB](#) [MS27484E16F35PC](#) [MS27484E18F28P](#) [MS27484E20F35PC](#) [MS27484E20F35SC](#)
[MS27484E20F35PD](#) [MS27484E20F35SD](#) [MS27484E20F41SA](#) [MS27484E20F41SC](#) [MS27484E24F24P](#)
[MS27484T12F35SC](#) [MS27484T14F18PC](#) [MS27484T14F18SC](#) [MS27484T16F8PC](#) [MS27484T16F26PB](#)
[MS27484T16F26PC](#) [MS27484T16F26SD](#) [MS27484T20F35PD](#) [MS27484T20F39SA](#) [MS27484T22F32S](#)
[MS27484P8F98SA](#) [MS27484P10F13S](#) [MS27484P10F35PA](#) [MS27484P10F35S](#) [MS27484P10F98P](#)
[MS27484P10F99SA](#) [MS27484P10F99P](#) [MS27484P12F98P](#) [MS27484P12F98S](#) [MS27484P16F8S](#)
[MS27484P16F26PA](#) [MS27484P16F26P](#)