





2 • ROW PC Card to Board or Chassis

.100"

WTB - WTB

10 thru 70 Contacts



DIMENSIONS											
SIZE	A	B	C	D	E	SIZE	A	B	C	D	E
10	.850	.650	.400	1.100	1.350	44	2.550	2.350	2.100	2.800	3.050
14	1.050	.850	.600	1.300	1.550	50	2.850	2.650	2.400	3.100	3.350
20	1.350	1.150	.900	1.600	1.850	54	3.050	2.850	2.600	3.300	3.550
24	1.550	1.350	1.100	1.800	2.050	56	3.150	2.950	2.700	3.400	3.650
26	1.650	1.450	1.200	1.900	2.150	60	3.350	3.150	2.900	3.600	3.850
30	1.850	1.650	1.400	2.100	2.350	66	3.650	3.450	3.200	3.900	4.150
36	2.150	1.950	1.700	2.400	2.650	70	3.850	3.650	3.400	4.100	4.350
40	2.350	2.150	1.900	2.600	2.850						

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[AirBorn:](#)

[M55302/58-C40F](#) [M55302/117-06](#) [M55302/118-18](#) [M55302/119-03](#) [M55302/192LC122F](#) [M55302/192LC152Y](#)
[M55302/58LB30Y/0](#) [M55302/58LB54Y/0](#) [M55302/64-A40F](#) [WTBV10PD7QJ](#) [WTBV30PW34J](#) [M55302/192LD152X](#)
[WTBT60SAR7SY-N54](#) [WTBV44PD7SY-B82](#) [M55302/58-B24F](#) [WTB90SAD9SY-E61-2](#) [WTB90SAD9SY-E62-3](#)
[WTB90SAD9SY-E63-4](#) [WTBT20SAR11J-F40](#) [WTBT20SOR9JTB-L42](#) [WTBT50SER7J](#) [WTBT60SAR9JFF342](#)
[WTBT60SER9SY342](#) [WTBT70SER9SY342](#) [WTBV14PD13J-D01](#) [WTB90SAD9SY-E64-5](#) [WTB90SAD9SY-E65-6](#)
[WTB90SAD9SY-E66-8](#) [WTB90SAD9SY-E67-9](#) [WTB90SAD9SY-E68-10](#) [WTB90SAP-G22](#) [WTBJTC](#) [WTBSYL787](#)
[WTBV26PD13J-D01](#) [WTBV26PD9J-F29](#) [WTBV26SAD7JTB](#) [WTBV26SOR11J](#) [WTBV30PD13J-D01](#)
[WTBV30PD9JTB-F99](#) [WTBV30PD9J-Q-P61](#) [WTBV30SAD9J-F29](#) [WTBV30SOR9J-D01](#) [M55302/64-D40X](#)
[WTBV14SAD9SY](#) [WTBV14SED9JL342](#) [WTBV20PD13J-D01](#) [M55302/192LB152X](#) [M55302/192LC152Y/01](#)
[M55302/192LC152Y/06](#) [M55302/192LD122F](#) [M55302/192LD152Y](#) [M55302/58LB40Y/1](#) [M55302/58LB40Y/11](#)
[M55302/58LB40Y/12](#) [M55302/58LB40Y/13](#) [M55302/58LB40Y/14](#) [M55302/58LB40Y/16](#) [M55302/58LB40Y/6](#)
[M55302/58LB40Y/7](#) [M55302/58LB40Y/9](#) [M55302/58LC70Y/33](#) [M55302/59A100Y/0](#) [PA4-5PD11J-D01](#)
[M55302/59A90Y/0](#) [PA4-5PJTLH](#) [PA4-5SJ](#) [PA4-5SJT](#) [M55302/117-01](#) [M55302/118-08](#) [M55302/118-22](#)
[WTB100SED9SY-1](#) [WTB100SED9SY-5](#) [WTBT36SAR11J-F40](#) [WTBT36SER9SY342](#) [WTBT40SER11JTD863](#)
[WTBT44SARCJTB342](#) [WTBV60PD26SY-M09](#) [WTB90SAD11J-F29](#) [WTB90SAD11JFM-F29](#) [WTBV36SECJTA](#)
[WTBV36SED11JTE951A](#) [WTBV66PD13J-D01](#) [WTBV66SAD9J](#) [WTBV70PD9J-H86](#) [WTBV70SAD9J](#)
[WTBT44SER11JTD863](#) [WTBT20SER7SY342](#) [WTBV20SAD9SY](#) [M55302/119-01](#) [WTBV24SAD11J](#) [WTBV50SAD9J](#)
[M55302/192LE152Y/11](#) [M55302/138B160Y/0](#) [M55302/138B160Y/32](#) [M55302/138B160Y/33](#) [M55302/138B160Y/6](#)
[M55302/139B160H](#) [M55302/57-01](#) [M55302/57A20Y/6](#) [M55302/57A24Y/11](#)