



LJT02R (MS27496) — crimp


box mounting receptacle

LJTP02R (MS27505) — crimp


box mounting receptacle (back panel mounting)



* LJTP02RE-XX-XXX (MS27496E)



* LJTP02RE-XX-XXX (MS27505E)



* To complete order number see page 49.

Shell Size	L Max.	M +.000 -.005	M1 +.000 -.005	N Dia. +.001 -.005	P Max. Panel Thickness	R (TP)	S +.011 -.010	T Dia. ±.005	Z ±.031	KK Dia. +.006 -.005	SS Dia. +.000 -.016
9	.203	.632	.820	.572	.234	.719	.938	.128	.107	.433	.662
11	.203	.632	.820	.700	.234	.812	1.031	.128	.107	.557	.810
13	.203	.632	.820	.850	.234	.906	1.125	.128	.107	.676	.960
15	.203	.632	.820	.975	.234	.969	1.219	.128	.107	.801	1.085
17	.203	.632	.820	1.100	.234	1.062	1.312	.128	.107	.926	1.210
19	.203	.632	.820	1.207	.234	1.156	1.438	.128	.107	1.032	1.317
21	.234	.602	.790	1.332	.204	1.250	1.562	.128	.137	1.157	1.442
23	.234	.602	.790	1.457	.204	1.375	1.688	.147	.137	1.282	1.567
25	.234	.602	.790	1.582	.193	1.500	1.812	.147	.137	1.407	1.692

All dimensions for reference only.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Amphenol:

[MS27505E23F2P](#) [MS27505E19F35SB-LC](#) [MS27505E13F22P](#) [MS27505E11A35S](#) [MS27505E25A61P](#)
[MS27496E25B4S](#) [MS27496E23B21P](#) [MS27505E19F11P](#) [MS27505E25F4S](#) [MS27505E13B4PB](#) [MS27505E21B16SA](#)
[MS27505E25B61S](#) [MS27505E25F29SA](#) [MS27496E13F8S](#) [MS27496E13F22P](#) [MS27505E25F61S](#)
[MS27505E15A35P](#) [MS27505E17F35S-LC](#) [MS27505E21B35PA-LC](#) [MS27505E17B26SA](#) [MS27505E17B8PA](#)
[MS27505E25B61SD](#) [MS27505E19B11PA](#) [MS27505E17B8SA](#) [MS27505E17A26S](#) [MS27496E13B98SB](#)
[MS27505E25F35SC](#) [MS27496E13F8P](#) [MS27505E21F35PA](#) [MS27496E13B4SB](#) [MS27496E13B22P](#)
[MS27496E15B18P](#) [MS27496E15B18S](#) [MS27496E13B8S](#) [MS27496E15B15S](#) [MS27505E11B4P](#) [MS27505E21F41SC](#)
[MS27496E17A26S](#) [MS27505E11B99PB](#) [MS27496E13F98P](#) [MS27505E21F16SA](#) [MS27505E15A5S](#)
[MS27496E17F35SC](#) [MS27496E13B35SB](#) [MS27496E25B61P](#) [MS27496E13B35PB](#) [MS27496E19B11S](#)
[MS27505E17A8S](#) [MS27505E25A4S](#) [MS27496E13F98S](#) [MS27505E19F32P](#) [MS27505E17A99P](#) [MS27496E9B35SA](#)
[MS27496E13B8SB](#) [MS27505E15B18PC](#) [MS27505E15B35SC](#) [MS27505E21F41PA](#) [MS27505E11B4PB](#)
[MS27505E11A98P](#) [MS27505E15B5SC](#) [MS27505E11F5S](#) [MS27505E21F41PA-LC](#) [MS27505E21F35PA-LC](#)
[MS27505E15B5S-LC](#) [MS27505E13B4S-LC](#) [MS27505E13B98SA](#) [MS27505E15B37PA](#) [MS27505E17B6SA](#)
[MS27505E17B99SA](#) [MS27505E25B4SA](#) [MS27505E25B61SC](#) [MS27496E21F41P](#) [MS27505E13F8SA](#)
[MS27505E13F8SB](#) [MS27505E13F8SC](#) [MS27505E13F98PA](#) [MS27505E19F11S](#) [MS27505E19F32SA](#)
[MS27505E23F35SC](#) [MS27505E25F29PB](#) [MS27505E25F29S](#) [MS27505E25F61SA](#) [MS27505E25F61SB](#)
[MS27505E11A98S](#) [MS27496E19B11P](#) [MS27496E19B32S](#) [MS27496E23B2S](#) [MS27496E23B21S](#) [MS27496E25B61S](#)
[MS27496E11F35P-LC](#) [MS27496E13B4SB-LC](#) [MS27496E13B4S-LC](#) [MS27496E13F8P-LC](#) [MS27505E11F5P](#)
[MS27505E13F4S-LC](#) [MS27505E25A4S-LC](#) [MS27496E19B35S-LC](#) [MS27496E9B44S](#) [MS27505E19B35P-LC](#)
[MS27496E15B5P-LC](#)